

Art.-Nr.: 10.13.07.00170



技術資料

入出力	デジタルパルス
質量	1,890.00 g
供給電圧 DC	DC 24 V
構築	取付けプレートなし

SRCU-Mini-P-UM

制御モジュールSRCU Miniは、組み立てた状態（M）または組み立てない状態（UM）で納品することができます。制御モジュールSRCUベシックは組み立てた状態で納入されます。

デザインデータ

デザインデータ SRCU-Mini-P-UM



技術資料

入出力	デジタルパルス
質量	1,890.00 g
供給電圧 DC	DC 24 V
最大圧力	6.90 bar
構築	取付けプレートなし



コントローラー単位 mGrip

SRCU-Mini-P-UM



Art.-Nr.: 10.13.07.00170



発注データ アクセサリ **10.13.07.00170**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00170