

Art.-Nr.: 10.13.07.00175




技術資料

入出力	デジタルパルス
質量	2,910.00 g
供給電圧 DC	DC 24 V
構築	取付け板に取り付け
グリッパーの長さ L	270.00 mm
幅B	220.00 mm
高さ H	90.40 mm

SRCU-Mini-P-M

制御モジュールSRCU Miniは、組み立てた状態（M）または組み立てない状態（UM）で納品することができます。制御モジュールSRCUベシックは組み立てた状態で納入されます。

デザインデータ



グリッパーの長さ L	270.00 mm
幅B	220.00 mm
高さ H	90.40 mm

デザインデータ SRCU-Mini-P-M



Art.-Nr.: 10.13.07.00175



技術資料

入出力	デジタルパルス
質量	2,910.00 g
供給電圧 DC	DC 24 V
最大圧力	6.90 bar
構築	取付け板に取り付け



発注データ アクセサリ 10.13.07.00175

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037

