

Art.-Nr.: 10.13.07.00400




SRCU-Basic

制御モジュールSRCU Miniは、組み立てた状態（M）または組み立てない状態（UM）で納品することができます。制御モジュールSRCUベリックは組み立てた状態で納入されます。

技術資料

属性	価値
質量	2,812.51 g
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.0 ... 6.0 bar
グリッパーの長さ L	226.00 mm
幅B	164.00 mm
高さ H	86.00 mm

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	226.00 mm
グリッパーの長さ L	226.00 mm
幅B1	194.00 mm
幅B	164.00 mm
高さ H1	92.80 mm
高さ H	86.00 mm
内径d	5.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	108.9 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	179.0 mm

デザインデータ SRCU-Basic

Art.-Nr.: 10.13.07.00400



技術資料

属性	値
質量	2,812.51 g
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.0 ... 6.0 bar
最大圧力	6.00 bar



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.13.07.00400



発注データ アクセサリ 10.13.07.00400

Typ	本数
真空発生器用テスター	EJEK-TEST SMPi/SCPi 10.02.02.03588

