


Art.-Nr.: 11.01.41.00086



EVE-TR 25 AC3 VBV

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-600 mbar
カテゴリー	電気式真空発生器



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	21.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

デザインデータ EVE-TR 25 AC3 VBV



Art.-Nr.: 11.01.41.00086



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
カテゴリー	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.41.00086

WWW.SCHMALZ.CO.JP/11.01.41.00086