

Art.-Nr.: 11.01.41.00092




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-600 mbar
承認	UL/CSA
カテゴリー	電気式真空発生器

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	21.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F



デザインデータ EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4 VBV

Art.-Nr.: 11.01.41.00092



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
カテゴリ	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.41.00092