

Art.-Nr.: 11.01.43.00463




EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.30 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (50Hz)	50.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	60.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-600 mbar
承認	UL/CSA
カテゴリー	電気式真空発生器

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	572.00 mm
幅B2	51.00 mm
幅B	280.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G1-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm



デザインデータ EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Art.-Nr.: 11.01.43.00463



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 50 Hz	1.30 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (50Hz)	50.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	60.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
カテゴリ	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.43.00463

