


Art.-Nr.: 11.01.43.00463



EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	1,30 kW
Nennleistung bei 60 Hz	1,50 kW
Spannung bei 50 Hz	D290V/Y500V ±10%
Spannung bei 60 Hz	D330V/Y575V ±10%
Gewicht	40,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	50,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	60,000 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Ausführung	IE3:CAN
Vakuum (50 Hz)	-600 mbar
Zulassung	UL/CSA
Kategorie	Elektrische Vakuum-Erzeugung



Konstruktionsdaten EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	131,00 mm
Länge L	572,00 mm
Breite B2	51,00 mm
Breite B	280,00 mm
Höhe H	290,00 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm
Gewinde G2	G1"-IG
Lochabstand X1	220,0 mm

Art.-Nr.: 11.01.43.00463

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Nennleistung bei 50 Hz	1,30 kW
Nennleistung bei 60 Hz	1,50 kW
Spannung bei 50 Hz	D290V/Y500V $\pm 10\%$
Spannung bei 60 Hz	D330V/Y575V $\pm 10\%$
Gewicht	40,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Saugvermögen (60 Hz)	60,000 m ³ /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	67,0 dB(A)
Ausführung	IE3:CAN
Kategorie	Elektrische Vakuum-Erzeugung

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/11.01.43.00463