Flachsauger (rund)

PFG 40 NBR-55 N007

Art.-Nr.: 11.04.06.10991

PFG 40 NBR-55 N007

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	7,00 mm
Höhe H	14,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	24,3 mm
Innendurchmesser d1	11,0 mm
Innendurchmesser d	6,00 mm
Federweg Z	3,5 mm
Durchmesser Ds	40,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	43,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten PFG 40 NBR-55 N007

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 40 NBR-55 N007

Art.-Nr.: 11.04.06.10991

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 007
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	50,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	57,70 N
Volumen	3,912 cm^3
Baugröße	40,00
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/11.04.06.10991**

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de