


Art.-Nr.: 12.02.04.10433




SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	300.00
接続	G1/2-IG

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	76.00 mm
高さ H1	26.50 mm
高さ H	25.00 mm
d2	253.0 mm
内径d	34.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	13.5 mm
スレッドG2	G1/2-IG
グリッパーの長さ LG2	15.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	226.5 mm
スプリングストロークZ	6.0 mm
径 Ds	300.0 mm
径 Dmax(S)	320.0 mm

デザインデータ SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Art.-Nr.: 12.02.04.10433



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
吸着力 (-600mbar)	3,810.00 N
質量	2,300.00 g
ボリューム	491.000 cm ³
サイズ	300.00
吸着力 d2	3,010.00 N
製品ファミリー	SPU



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/12.02.04.10433



発注データ アクセサリ 12.02.04.10433

Typ	本数
保護カバー	10.01.01.13091

