



PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	120,00

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	37,50 mm
Nenn Durchmesser dn	13,50 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewindelänge LG1	13,0 mm
Durchmesser Ds	120,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.07.06618



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft (-600mbar)	540,00 N
Gewicht	352,00 g
Baugröße	120,00
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/12.02.07.06618

