

Art.-Nr.: 26.07.01.00021



MO-PROF 80x40 2TN AL-1


アルミフレーム MO-PROFはお好みの長さで納品されます。

アクセサリ: エンドカバー、シーリング、ブラケット、側面補強プレート、T溝ナット、穴あけ加工用マーキングテンプレート

技術資料

属性	価値
材質	Al Mg Si 0.5 F22
グリップバーの長さ (最大)	6000.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	40.00 mm
フォーム	T-スロット2本付き

デザインデータ



デザインデータ MO-PROF 80x40 2TN AL-1

属性	価値
グリップバーの長さ (最大)	6000.00 mm
幅B1	24.00 mm
幅B2	14.30 mm
幅B	80.00 mm
高さ H1	20.50 mm
高さ H2	10.00 mm
高さ H	40.00 mm
内径d	4.60 mm
肉厚	4.00 mm
幅B3	5.20 mm

注: カットングには別途費用がかかります

Art.-Nr.: 26.07.01.00021



技術資料

属性	値
面積モーメント I_x	28.1 cm ⁴
面積モーメント I_y	77.2 cm ⁴
エリア	12.1 cm ²
抵抗モーメント W_x	14.0 cm ³
抵抗モーメント W_y	19.3 cm ³
質量	3.3 kg/m
材質	Al Mg Si 0.5 F22
最大たわみ量	0.8 mm/m
製品ファミリー	MO-PROF

注：カッティングには別途費用がかかります



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/26.07.01.00021

データアクセサリを注文する 26.07.01.00021

Typ		製品コード
取付ブラケット	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF	25.09.06.00007
シーリングフレーム	DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF	10.07.08.00132
スロットナット	NUT-STEI 10x20 M6-IG	25.09.06.00002
スロットナット	NUT-STEI 10x20 M8-IG	25.09.06.00003
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
セルフカットラスネジ	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
アルミフレーム接続用クランプ	VBR-PR 150x3 E-FL	25.09.06.00006
アルミフレーム接続用クランプ	VBR-PR 185x185x3 K-FL	25.09.06.00005
シーリングプレート	VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF	25.09.06.00010
シーリングプレート	VRS-PL-80x40 MO-PROF	25.09.06.00001


WWW.SCHMALZ.CO.JP/26.07.01.00021