




MO-PROF 40 3TN AL-1

MO-PROF montaj profili istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: sızdırmazlık plakası, sızdırmazlık çerçevesi, kesit konektörü, montaj braket, kayar blok, delme aparatı, kendinden kesmeli mercer başlı vidalar



Tasarım verileri MO-PROF 40 3TN AL-1

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Al Mg Si 0,5 F22
Uzunluk (maks.)	6.000,00 mm
Genişlik B	40,00 mm
Form	3 T yuvası ile

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk (maks.)	6.000,00 mm
Genişlik B1	20,00 mm
Genişlik B	40,00 mm
Yükseklik H1	20,50 mm
Yükseklik H2	10,00 mm
İç çap d	4,60 mm
Genişlik B3	5,20 mm

Not: Kesim için ek maliyetler

Art.-Nr.: 26.07.01.00022

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Alan momenti I _x	12,7 cm ⁴
Alanın momenti I _y	10,4 cm ⁴
Alan	6,5 cm ²
Direnç momenti W _x	5,5 cm ³
Direnç momenti W _y	5,2 cm ³
Kütle	1,8 kg/m
Malzeme	Al Mg Si 0,5 F22
Sapma maks.	0,8 mm/m
Ürün ailesi	MO-PROF

Note: There are additional costs for cutting!

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00022**Sipariş Verisi Aksesuarlar 26.07.01.00022**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 40 PPTA MO-PROF
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M6-IG
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M8-IG
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Kendinden kesmeli mercek kafası vidası	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25
Bölüm konnektörü	VBR-PR 150x3 E-FL
Bölüm konnektörü	VBR-PR 185x185x3 K-FL
Bölüm konnektörü	VBR-PR 40x55x55 E-V
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 MO-PROF
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-40 MO-PROF

WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00022