

Труба (поперечная балка)

SXT-RT 40x3012 AL



Art.-Nr.: 26.07.01.00443




Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Длина L	3012.00 mm
Наружный диаметр D	40.00 mm

SXT-RT 40x3012 AL

Трубы SXT-RT поставляются требуемой длины.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	3012.00 mm
Наружный диаметр D	40.00 mm
Внутренний диаметр d	28.00 mm

Конструктивные данные SXT-RT 40x3012 AL



Технические данные

Attribute	Value
Вес	5190.0 g
Материал	алюминий
Семейство продуктов	SXT




WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00443

Art.-Nr.: 26.07.01.00443



Рабочие характеристики



Трубы для прогиба 40 x 6 мм

Трубы для прогиба **40 x 6 мм**

	0	200	400	600	800	1000
1 kg	0.00	0.00	0.03	0.11	0.25	0.50
2 kg	0.00	0.01	0.06	0.21	0.51	0.99
5 kg	0.00	0.02	0.16	0.54	1.27	2.48
10 kg	0.00	0.04	0.32	1.07	2.54	4.97



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00443WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00443