

取付け部

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL



Art.-Nr.: 26.07.01.00498




MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

技術資料

属性	価値
グリッパーの長さ L	3000.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	30.00 mm
フォーム	T-スロット1本付き

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	3000.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径 d	3.50 mm



デザインデータ MO-PROF 25x30x3000 1TN AL



技術資料

属性	価値
質量	2236.7 g
材質	アルミ
フォーム	T-スロット1本付き



WWW.SCHMALZ.CO.JP/26.07.01.00498

Art.-Nr.: 26.07.01.00498



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/26.07.01.00498



データアクセサリを注文する 26.07.01.00498

Typ		製品コード
パイプ用バリ取り機	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
パイプバリ取り機	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
ホルダープロファイル工具	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
センサー用ホルダープロファイル	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
ホルダープロファイルスプリングブラ ンジャー	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
ホルダープロファイルスプリングブラ ンジャー	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
ホルダープロファイル吸盤取付け	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
ホルダープロファイル吸盤取付け	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
ホルダープロファイル吸盤取付け	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
ホルダープロファイル吸盤取付け	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717

