




FLAN-PL 55x9.5-JP1

Technische Daten

Attribut	Wert
Länge L	9,50 mm
Außendurchmesser D	55,00 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Baugröße	JP1

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	9,50 mm
Außendurchmesser D	55,00 mm
Innendurchmesser d1	4,5 mm
d2	5,5 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewinde G2	M4-IG
Bohrungsgröße d3	6,6 mm
Dmk	25,0 mm
Länge L3	6,30 mm
Bohrungsgröße d4	4,5 mm
Kreisdurchmesser D mk1	31,5 mm
Kreisdurchmesser D mk2	40,0 mm
Kreisdurchmesser D mk3	46,0 mm
Kreisdurchmesser D mk4	48,0 mm



Konstruktionsdaten FLAN-PL 55x9.5-JP1



Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	27,00 g
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar

Flanschplatte (rund)

FLAN-PL 55x9.5-JP1



Art.-Nr.: 10.01.30.00194



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.30.00194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00194