




PFG 30 NBR-55 N007



Dati di costruzione PFG 30 NBR-55 N007

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 30,00                  |

### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 7,00 mm  |
| Altezza H               | 12,00 mm |
| Diametro della testa Dk | 15,1 mm  |
| Diametro interno d1     | 11,0 mm  |
| Diametro interno d      | 6,00 mm  |
| Freccia elastica Z      | 2,0 mm   |
| Diametro Ds             | 28,8 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 31,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00014

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Famiglia di nippli              | N 007                  |
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 40,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 34,00 N                |
| Peso                            | 3,3 g                  |
| Volume                          | 1,556 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                          | 30,00                  |
| Famiglia di prodotti            | PFG                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00014](http://www.schmalz.com/10.01.01.00014)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00014**

| Typ                            |                           | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523  |
| Copertura per ventosa          | SU 30                     | 10.01.01.12889  |

