




PFG 3.5 SI-55 N003

#### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 3,50                   |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |



Dati di costruzione PFG 3.5 SI-55 N003

#### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore  |
|-------------------------|---------|
| Altezza H2              | 1,50 mm |
| Altezza H               | 4,00 mm |
| Diametro della testa Dk | 4,2 mm  |
| Diametro interno d1     | 3,0 mm  |
| Diametro interno d      | 2,00 mm |
| Freccia elastica Z      | 0,5 mm  |
| Diametro Ds             | 3,5 mm  |
| Altezza H3              | 2,50 mm |
| Diametro Dmax(S)        | 4,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00024

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Famiglia di nippli              | N 003                 |
| Materiale della ventosa         | Silicone SI           |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 7,5 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 0,42 N                |
| Volume                          | 0,015 cm <sup>3</sup> |
| Misura                          | 3,50                  |
| Famiglia di prodotti            | PFG                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00024](http://www.schmalz.com/10.01.01.00024)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00024**

| Typ                            |                         | codice articolo |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N003 M3-AG DN100 | 10.01.01.00316  |

