




PFG 30 PU-55 N007

### Технические данные

| Attribute                     | Value         |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски             | Полиуретан PU |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A  |
| размер                        | 30.00         |



Конструктивные данные PFG 30 PU-55 N007

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 7.00 mm  |
| Высота H              | 12.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 15.1 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 11.0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 6.00 mm  |
| Ход пружины Z         | 2.0 mm   |
| Диаметр Ds            | 28.8 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 31.5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (круглая)  
**PFG 30 PU-55 N007**



Art.-Nr.: 10.01.01.00054



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 007                 |
| Материал присоски                | Полиуретан PU         |
| Твердость материала [Shore A]    | 55.0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 40.0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 34.00 N               |
| Вес                              | 3.0 g                 |
| Объем                            | 1.556 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 30.00                 |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00054](http://www.schmalz.com/10.01.01.00054)



### Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00054

| Тип                                           |                           | Artikelnummer  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531 |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523 |
| Чехол присоски                                | SU 30                     | 10.01.01.12889 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00054](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00054)