

Ventosa plana (redonda)

## PFG 35 PU-55 N007


Art.-Nr.: 10.01.01.00055



PFG 35 PU-55 N007

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 35,00          |



Datos de diseño PFG 35 PU-55 N007

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H2                | 7,00 mm  |
| Altura H                 | 14,00 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 20,5 mm  |
| Diámetro interior d1     | 11,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 6,00 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 3,0 mm   |
| Diámetro Ds              | 35,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 38,0 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00055](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00055)

Art.-Nr.: 10.01.01.00055

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Familia de boquillas             | N 007                 |
| Material de ventosa              | Poliuretano PU        |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 50,0 mm               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 44,00 N               |
| Peso                             | 5,8 g                 |
| Volumen                          | 2,805 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 35,00                 |
| Familia de productos             | PFG                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00055](http://www.schmalz.com/10.01.01.00055)

**Artículo descatalogado**

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00055**

| Typ                             | n                         |
|---------------------------------|---------------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 |
| Funda para ventosa              | SU 30                     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00055](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00055)