


Art.-Nr.: 10.01.01.00073



PFG 25 FPM-65 N007

### Технические данные

| Attribute                     | Value          |
|-------------------------------|----------------|
| Материал присоски             | Фторкаучук FPM |
| Твердость материала [Shore A] | 65.0 Shore A   |
| размер                        | 25.00          |
| Свойство материала            | немаркий       |



Конструктивные данные PFG 25 FPM-65 N007

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 7.00 mm  |
| Высота H              | 14.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 16.2 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 11.0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 6.00 mm  |
| Ход пружины Z         | 3.0 mm   |
| Диаметр Ds            | 25.0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 27.5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00073



## Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 007                 |
| Материал присоски                | Фторкаучук FPM        |
| Твердость материала [Shore A]    | 65.0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 25.0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 26.50 N               |
| Вес                              | 4.0 g                 |
| Объем                            | 1.483 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 25.00                 |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00073](http://www.schmalz.com/10.01.01.00073)

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00073**

| Тип                                           |                           | Artikelnummer  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531 |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523 |
| Чехол присоски                                | SU 25                     | 10.01.01.13584 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00073](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00073)