


Art.-Nr.: 10.01.01.00078



PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

### Технические данные

| Attribute                     | Value          |
|-------------------------------|----------------|
| Материал присоски             | Фторкаучук FPM |
| Твердость материала [Shore A] | 65.0 Shore A   |
| размер                        | 60.00          |
| Свойство материала            | немаркий       |



Конструктивные данные PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

### Конструктивные данные

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Высота H           | 18.00 mm |
| Диаметр головки Dk | 38.7 mm  |
| Ход пружины Z      | 4.7 mm   |
| Диаметр Ds         | 60.0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)    | 64.0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00078



## Технические данные

| Attribute                        | Value                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Семейство ниппелей               | N 009                  |
| Материал присоски                | Фторкаучук FPM         |
| Твердость материала [Shore A]    | 65.0 Shore A           |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 100.0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 125.00 N               |
| Вес                              | 33.7 g                 |
| Объем                            | 11.846 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 60.00                  |
| Семейство продуктов              | PFG                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00078](http://www.schmalz.com/10.01.01.00078)

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00078**

| Тип                                    |                     | Artikelnummer  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Соединительный ниппель присоски (уст.) | SA-NIP N009 G1/4-AG | 10.01.01.10097 |
| Соединительный ниппель присоски (уст.) | SA-NIP N009 G1/4-IG | 10.01.01.10096 |
| Чехол присоски                         | SU 60               | 10.01.01.13585 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00078](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00078)