

Ventosa piatta (tonda)

## PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00092



PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG


La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00
Attacco del vuoto	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,00 mm
Diametro nominale dn	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,7 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	64,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00092

Ventosa piatta (tonda)

# PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00092



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	125,00 N
Peso	36,90 g
Volume	10,000 cm <sup>3</sup>
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00092](http://www.schmalz.com/10.01.01.00092)



## Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00092

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.13585



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00092

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.10096



## Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00092

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.00018



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00092](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00092)

2