

Ventouse plate (ronde)

PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00092



PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG


La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	60,00
Raccord de vide	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	39,00 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	4,7 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Diamètre Dmax(S)	64,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00092

Ventouse plate (ronde)

PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00092



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	125,00 N
Poids propre	36,90 g
Volume	10,000 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00092



Données de commande accessoires 10.01.01.00092

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	10.01.01.13585



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.00092

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.10096



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.00092

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.00018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00092

2