

Art.-Nr.: 10.01.01.00094



PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	95,00
Raccord de vide	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	41,50 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	95,0 mm
Diamètre Dmax(S)	102,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00094

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	200,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	350,00 N
Poids propre	104,90 g
Volume	35,000 cm ³
Taille	95,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00094

**Données de commande accessoires 10.01.01.00094**

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse SU 100	10.01.01.12840

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.00094**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.00094**

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020

