


Art.-Nr.: 10.01.01.00104




PFYN 40 SI-55 G1/8-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 40 SI-55 G1/8-IG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 40,00        |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-IG     |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 30,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 9,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 3,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 40,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 43,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00104

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 50,0 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 57,70 N               |
| Peso                                       | 13,50 g               |
| Volume                                     | 3,800 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 40,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00104](http://www.schmalz.com/10.01.01.00104)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00104**

| Typ                         | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------|
| Copertura per ventosa SU 40 | 10.01.01.12856  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00104**

| Typ                                                      | Numero articolo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Nippli di collegamento ventosa SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00104**

| Typ                                         | Numero articolo |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) PFG 40 SI-55 N007 | 10.01.01.00036  |

