


Art.-Nr.: 10.01.01.00106




PFYN 60 SI-55 G1/4-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 60 SI-55 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00
Attacco del vuoto	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,00 mm
Diametro nominale dn	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,7 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	64,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00106

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	125,00 N
Peso	36,90 g
Volume	10,000 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00106

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00106**

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa SU 60	10.01.01.13585

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00106**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00106**

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo) PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00038

