

Art.-Nr.: 10.01.01.00141




PFYN 15 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 15 NBR-55 G1/8-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 15,00                  |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG               |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 13,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 1,9 mm   |
| Diametro Ds                     | 15,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 17,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00141

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 12,5 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 9,00 N                 |
| Peso                                       | 4,50 g                 |
| Volume                                     | 0,400 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 15,00                  |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00141](http://www.schmalz.com/10.01.01.00141)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00141**

| Typ                            | Numero articolo                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nippli di collegamento ventosa | SA-NIP N005 G1/8-AG DN200<br>10.01.01.03529 |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00141**

| Typ                       | Numero articolo                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 15 NBR-55 N005<br>10.01.01.00011 |

