

Art.-Nr.: 10.01.01.00150




PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	95,00
Attacco del vuoto	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Altezza H	25,50 mm
Diametro nominale dn	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	95,0 mm
Diametro Dmax(S)	102,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00150

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	200,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	350,00 N
Peso	102,20 g
Volume	35,000 cm ³
Misura	95,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00150**

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa SU 100	10.01.01.12840

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00150**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00150**

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo) PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020

