


Art.-Nr.: 10.01.01.00176




PFYN 60 PU-55 G1/4-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 60 PU-55 G1/4-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore         |
|---------------------------------|----------------|
| Materiale della ventosa         | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A   |
| Misura                          | 60,00          |
| Attacco del vuoto               | G1/4"-AG       |
| Materiale del nipplo            | Alluminio      |

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 23,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 5,50 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,7 mm   |
| Diametro Ds                     | 60,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 64,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00176

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Poliuretano PU         |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 100,0 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 125,00 N               |
| Peso                                       | 34,20 g                |
| Volume                                     | 10,000 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 60,00                  |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00176](http://www.schmalz.com/10.01.01.00176)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00176**

| Typ                         | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------|
| Copertura per ventosa SU 60 | 10.01.01.13585  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00176**

| Typ                                                | Numero articolo |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa SA-NIP N009 G1/4-AG | 10.01.01.10097  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00176**

| Typ                                                     | Numero articolo |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00058  |

