




PFYN 60 FPM-65 G1/4-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).  
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 60 FPM-65 G1/4-AG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value              |
|----------------------------|--------------------|
| Vantuz malzemesi           | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65,0 Shore A       |
| Boyut                      | 60,00              |
| Vakum bağlantısı           | G1/4"-M            |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum          |
| Malzeme özelliği           | iz bırakmayan      |

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 23,00 mm |
| Nominal çap dn     | 5,50 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 4,7 mm   |
| Çap Ds             | 60,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 64,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00190

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Fluorocaotchuc FPM     |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 125,00 N               |
| Ağırlık                            | 41,00 g                |
| Cilt                               | 10,000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 60,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Ürün ailesi                        | PFYN                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00190](http://www.schmalz.com/10.01.01.00190)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.00190**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 60          |
|               | 10.01.01.13585 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00190**

| Typ                          | Ürün numarası       |
|------------------------------|---------------------|
| Vantuz bağlantı nipel (inst) | SA-NIP N009 G1/4-AG |
|                              | 10.01.01.10097      |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00190**

| Typ                   | Ürün numarası                  |
|-----------------------|--------------------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG |
|                       | 10.01.01.00078                 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00190](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00190)