


Ventosa piatta (tonda)

## PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00255




PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	10,00
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,50 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,4 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Diametro Dmax(S)	11,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa piatta (tonda)

# PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00255



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	4,00 N
Peso	5,30 g
Volume	0,070 cm <sup>3</sup>
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00255](http://www.schmalz.com/10.01.01.00255)



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00255

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200



## Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00255

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.00010



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00255](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00255)

2