


Art.-Nr.: 10.01.01.00280

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	1,00
Raccord de vide	M3-M
Matière de l'insert	Aluminium

PFYN 1 SI-55 M3-AG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	3,60 mm
Diamètre nominal dn	0,40 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,1 mm
Diamètre Ds	1,0 mm
Diamètre Dmax(S)	1,2 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 1 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00280

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,03 N
Poids propre	1,0 g
Volume	0,001 cm ³
Taille	1,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00280

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00280**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N001 M3-AG DN40
	10.01.01.00315

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00280**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	PFG 1 SI-55 N001
	10.01.01.00021

