

Ventouse plate (ronde)

PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00295




PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	3,50
Raccord de vide	M3-M
Matière de l'insert	Aluminium
Propriété de la matière	non-marquant

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	6,00 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	3,5 mm
Diamètre Dmax(S)	4,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00295

Ventouse plate (ronde)

PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00295



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,42 N
Poids propre	1,20 g
Volume	0,002 cm ³
Taille	3,50
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00295



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.00295

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N003 M3-AG DN100



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.00295

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 HT2-65 N003



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00295

2