Insert de raccordement de ventouse

# SA-NIP N020 M5-AG DN180

Art.-Nr.: 10.01.01.00312



SA-NIP N020 M5-AG DN180

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Longueur L1 | 15,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 1,80 mm |
| Filetage G1 | M5-M |
| Longueur d'adaptation | 3,00 mm |




Données de construction SA-NIP N020 M5-AG DN180

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur L1 | 15,00 mm |
| Longueur L2 | 7,50 mm |
| Longueur L | 3,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 5,50 mm |
| Diamètre nominal dn | 1,80 mm |
| Filetage G1 | M5-M |
| Longueur du filetage LG1 | 4,5 mm |
| Taille de la clé SW1 | 8,0 mm |

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | N 020 |
| Poids propre | 0,9 g |
| Matière | Aluminium |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Insert de raccordement de ventouse

# SA-NIP N020 M5-AG DN180

Art.-Nr.: 10.01.01.00312

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.00312**



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr