



Art.-Nr.: 10.01.01.00314



SA-NIP N002 M3-AG DN70

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Taille	0,70 mm
Longueur L1	6,50 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur d'adaptation	2,00 mm



Données de construction SA-NIP N002 M3-AG DN70

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	6,50 mm
Longueur L2	1,50 mm
Longueur L	2,00 mm
Diamètre extérieur D	1,50 mm
Diamètre nominal dn	0,70 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 002
Poids propre	1,00 g
Matière	Aluminium



Art.-Nr.: 10.01.01.00314



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00314



Données de commande accessoires 10.01.01.00314

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	PFG 1.5 NBR-CO-55 N002	10.01.01.10336
Ventouse plate (ronde)	PFG 1.5 NBR-55 N002	10.01.01.00002
Ventouse plate (ronde)	PFG 1.5 SI-55 N002	10.01.01.00022

