


SA-NIP N001 M3-AG DN40


Art.-Nr.: 10.01.01.00315



SA-NIP N001 M3-AG DN40

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Taille	0,40 mm
Longueur L1	6,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur d'adaptation	2,00 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	6,00 mm
Longueur L2	1,00 mm
Longueur L	2,00 mm
Diamètre extérieur D	0,90 mm
Diamètre nominal dn	0,40 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm

Données de construction SA-NIP N001 M3-AG DN40



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 001
Poids propre	0,20 g
Matière	Aluminium



Art.-Nr.: 10.01.01.00315



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00315



Données de commande accessoires 10.01.01.00315

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	PFG 1 NBR-CO-55 N001	10.01.01.10335
Ventouse plate (ronde)	PFG 1 NBR-55 N001	10.01.01.00001
Ventouse plate (ronde)	PFG 1 SI-55 N001	10.01.01.00021

