



Art.-Nr.: 10.01.01.00315



SA-NIP N001 M3-AG DN40

## Dati tecnici

| Attributo              | Valore    |
|------------------------|-----------|
| Materiale              | Alluminio |
| Diametro nominale      | 0,40 mm   |
| Lunghezza L1           | 6,00 mm   |
| Filettatura G1         | M3-AG     |
| Lunghezza di montaggio | 2,00 mm   |



## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore  |
|---------------------------------|---------|
| Lunghezza L1                    | 6,00 mm |
| Lunghezza L2                    | 1,00 mm |
| Lunghezza L                     | 2,00 mm |
| Diametro esterno D              | 0,90 mm |
| Diametro nominale dn            | 0,40 mm |
| Filettatura G1                  | M3-AG   |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 3,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 5,0 mm  |

Dati di costruzione SA-NIP N001 M3-AG DN40



## Dati tecnici

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Famiglia di nippoli | N 001     |
| Peso                | 0,20 g    |
| Materiale           | Alluminio |

Nipplo di collegamento ventosa

## SA-NIP N001 M3-AG DN40



Art.-Nr.: 10.01.01.00315



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00315](http://www.schmalz.com/10.01.01.00315)



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00315

| Typ                       |                      | Numero articolo |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 1 NBR-CO-55 N001 | 10.01.01.10335  |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 1 NBR-55 N001    | 10.01.01.00001  |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 1 SI-55 N001     | 10.01.01.00021  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00315](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00315)