


Art.-Nr.: 10.01.01.00316



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	7,50 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur d'adaptation	2,00 mm



Données de construction SA-NIP N003 M3-AG DN100

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	7,50 mm
Longueur L2	1,50 mm
Longueur L	2,00 mm
Diamètre extérieur D2	2,0 mm
Diamètre extérieur D	3,20 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Longueur L3	1,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 003
Poids propre	0,2 g
Matière	Aluminium



Art.-Nr.: 10.01.01.00316

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00316**Données de commande des accessoires 10.01.01.00316**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 2 HT1-60 N003	10.01.01.12967
Ventouse plate (ronde)	PFG 2 NBR-CO-55 N003	10.01.01.10063
Ventouse plate (ronde)	PFG 2 NBR-55 N003	10.01.01.00003
Ventouse plate (ronde)	PFG 2 SI-CO-55 N003	10.01.01.10050
Ventouse plate (ronde)	PFG 2 SI-55 N003	10.01.01.00023
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 HT2-65 N003	10.01.01.00064
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 HT1-60 N003	10.01.01.12981
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 NBR-CO-55 N003	10.01.01.10042
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 NBR-55 N003	10.01.01.00004
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 SI-CO-55 N003	10.01.01.00752
Ventouse plate (ronde)	PFG 3.5 SI-55 N003	10.01.01.00024

