


Art.-Nr.: 10.01.01.00316



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	1,00 mm
Lunghezza L1	7,50 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza di montaggio	2,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N003 M3-AG DN100

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	7,50 mm
Lunghezza L2	1,50 mm
Lunghezza L	2,00 mm
Diametro esterno D2	2,0 mm
Diametro esterno D	3,20 mm
Diametro nominale dn	1,00 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,0 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Lunghezza L3	1,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 003
Peso	0,2 g
Materiale	Alluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.00316



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00316



Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00316

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 2 HT1-60 N003	10.01.01.12967
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 2 NBR-CO-55 N003	10.01.01.10063
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 2 NBR-55 N003	10.01.01.00003
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 2 SI-CO-55 N003	10.01.01.10050
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 2 SI-55 N003	10.01.01.00023
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 HT2-65 N003	10.01.01.00064
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 HT1-60 N003	10.01.01.12981
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 NBR-CO-55 N003	10.01.01.10042
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 NBR-55 N003	10.01.01.00004
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 SI-CO-55 N003	10.01.01.00752
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 3.5 SI-55 N003	10.01.01.00024

