

Aspiratore piatto (tondo)


PFG 150 NBR-55 N010



Art.-Nr.: 10.01.01.00333



PFG 150 NBR-55 N010



Dati di costruzione PFG 150 NBR-55 N010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,00 mm
Diametro della testa Dk	104,5 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	147,5 mm
Diametro Dmax(S)	158,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00333

Art.-Nr.: 10.01.01.00333

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 010
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	300,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	842,00 N
Peso	411,3 g
Volume	164,707 cm ³
Misura	150,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00333

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00333**

Typ		codice articolo
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438

