Aspiratore piatto (tondo)

PFG 150 SI-55 N010

Art.-Nr.: 10.01.01.00334



PFG 150 SI-55 N010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione PFG 150 SI-55 N010

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,00 mm
Diametro della testa Dk	104,5 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	147,5 mm
Diametro Dmax(S)	158,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 150 SI-55 N010

Art.-Nr.: 10.01.01.00334

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 010
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	300,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	842,00 N
Peso	385,0 g
Volume	164,707 cm^3
Misura	150,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.00334**

Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00334

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it