

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00342




PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	200,00
Attacco del vuoto	G1/2"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	50,50 mm
Diametro nominale dn	13,50 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,0 mm
Freccia elastica Z	13,0 mm
Diametro Ds	193,0 mm
Diametro Dmax(S)	222,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00342

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00342



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	400,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.498,00 N
Peso	784,60 g
Volume	427,000 cm ³
Misura	200,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00342



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00342

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.12439



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00342

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.00796



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00342

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.00336



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00342

2