

Ventouse plate (ronde)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00342



PFYN 200 SI-55 G1/2-IG


La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	200,00
Raccord de vide	G1/2"-F
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	50,50 mm
Diamètre nominal dn	13,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Allongement du ressort Z	13,0 mm
Diamètre Ds	193,0 mm
Diamètre Dmax(S)	222,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 200 SI-55 G1/2-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00342

Ventouse plate (ronde)

PFYN 200 SI-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00342



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	400,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.498,00 N
Poids propre	784,60 g
Volume	427,000 cm ³
Taille	200,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00342



Données de commande accessoires 10.01.01.00342

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	10.01.01.12439



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.00342

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.00796



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.00342

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.00336



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00342

2