


Art.-Nr.: 10.01.01.00412



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 011
Matière	Aluminium
Longueur L1	24,50 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Largeur des appartements SW2	5,0 mm
Longueur d'adaptation	15,00 mm



Données de construction SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	24,50 mm
Longueur L2	7,50 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,5 mm
Diamètre extérieur D	12,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 011
Poids propre	7,3 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N011 G1/4-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.01.00412



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00412



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00412