

Ventosa plana (redonda)

PFG 50 VU1-72 N011


Art.-Nr.: 10.01.01.00424



PFG 50 VU1-72 N011

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	50,00



Datos de diseño PFG 50 VU1-72 N011

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
Diámetro interior d1	13,0 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	49,0 mm
Altura H3	11,00 mm
Diámetro Dmax(S)	53,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00424

Ventosa plana (redonda)

PFG 50 VU1-72 N011



Art.-Nr.: 10.01.01.00424



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	95,00 N
Peso	7,0 g
Volumen	6,912 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00424



Pedir accesorios de datos 10.01.01.00424

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00424