

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 80 VU1-72 N012


Art.-Nr.: 10.01.01.00426



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	80,00

PFG 80 VU1-72 N012



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Diametro della testa Dk	52,3 mm
Diametro interno d1	25,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	80,0 mm
Altezza H3	17,50 mm
Diametro Dmax(S)	86,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 80 VU1-72 N012



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00426

1

Art.-Nr.: 10.01.01.00426

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	260,00 N
Peso	34,8 g
Volume	31,392 cm ³
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00426

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00426**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500	10.01.01.10664
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N012 G1/4-IG DN600	10.01.01.00528

