

Art.-Nr.: 10.01.01.00523



PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	95,00
Connexion	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type PFG VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	30,00 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	95,0 mm
Diamètre Dmax(S)	101,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00523

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 012
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	140,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	350,00 N
Poids propre	72,8 g
Volume	42,000 cm ³
Taille	95,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00523**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00523**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500
	10.01.01.10664

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00523**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	PFG 95 VU1-72 N012
	10.01.01.00430

