




PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Boyut	95,00
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	30,00 mm
Nominal çap dn	5,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	95,0 mm
Çap Dmax(S)	101,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00523



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 012
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	140,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	350,00 N
Ağırlık	72,80 g
Cilt	42,000 cm ³
Boyut	95,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00523



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00523

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N012 G1/4-AG DN500
	10.01.01.10664



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00523

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 95 VU1-72 N012
	10.01.01.00430



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00523