




PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Boyut	50,00
Bağlantı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	32,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	4,5 mm
Çap Ds	50,0 mm
Çap Dmax(S)	53,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00547



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 011
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	95,00 N
Ağırlık	14,20 g
Cilt	6,000 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00547



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00547

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 50 VU1-72 N011



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00547

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 50 VU1-72 N011



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00547