**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Boyut	30,00
Bağlantı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	29,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	9,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	30,0 mm
Çap Dmax(S)	31,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG



Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00558



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 007
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	32,00 N
Ağırlık	8,00 g
Cilt	1,700 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00558



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00558

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
	10.01.01.03523



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00558

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 VU1-72 N007
	10.01.01.00549



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00558